

PROTOKOLL Kabelfernbedienung RC-E1

Master
Slave

Datum _____

Auftrags-/Wartungsvertrags-Nr. _____

Kommission/Kunde _____

Raumbezeichnung _____

Adresse Innengerät _____

Adresse Außengerät _____

FUNKTIONEN FERNBEDIENUNG

Kanal	Funktion	Funtionseinstellung	Standard
01	GRILLE SET	INVALID	inaktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		50Hz AREA ONLY	50 Hz Spannungsversorgung <input type="checkbox"/>
		60Hz AREA ONLY	60 Hz Spannungsversorgung <input type="checkbox"/>
02	AUTO RUN SET	AUTO RUN ON	Automatikbetrieb möglich <input type="checkbox"/>
		AUTO RUN OFF	Automatikbetrieb gesperrt <input checked="" type="checkbox"/>
03	TEMP S/W	VALID	Taste aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input type="checkbox"/>
04	MODE S/W	VALID	Taste aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input type="checkbox"/>
05	ON/OFF S/W	VALID	Taste aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input type="checkbox"/>
06	FAN SPEED S/W	VALID	Taste aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input type="checkbox"/>
07	LOUVER S/W	VALID	Taste aktiv <input type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input checked="" type="checkbox"/>
08	TIMER S/W	VALID	Taste aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INVALID	Taste gesperrt <input type="checkbox"/>
09	SENSOR SET	INSENSOR OFF	Sensor im Innengerät aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		INSENSOR ON	Sensor in Fernbedienungs aktiv <input type="checkbox"/>
10	POWER FAIL COMPENS SET	INVALID	inaktiv, keine Einschaltung <input checked="" type="checkbox"/>
		VALID	aktiv <input type="checkbox"/>
11	VENTI SET	NO VENTI	kein externes Gerät <input checked="" type="checkbox"/>
		VENTI LINK SET	On/Off-Taste schaltet externes Gerät <input type="checkbox"/>
		NO VENTI LINK	Venti-Taste schaltet externes Gerät <input type="checkbox"/>
12	TEMP RANGE SET	DISP CHANGE	gemäß Begrenzung <input checked="" type="checkbox"/>
		NO DISP CHANGE	18-30°C, Begrenzung jedoch aktiv <input type="checkbox"/>
13	I/U FAN SPEED	3 FAN SPEED	3 Stufen: Lo/Me/Hi <input type="checkbox"/>
		2 FAN SPEED	2 Stufen: Lo/Hi <input checked="" type="checkbox"/>
		1 FAN SPEED	Taste deaktiviert <input type="checkbox"/>
14	MODEL TYPE	HEAT PUMP	alle Betriebsarten <input checked="" type="checkbox"/>
		COOLING ONLY	Heizen deaktiviert <input type="checkbox"/>
15	EXTERNAL CONTROL	INDIVIDUAL OPERATION	Signal nur an angeschl. Gerät <input checked="" type="checkbox"/>
		SAME OPERAT. ALL UNITS	Signal an alle Geräte einer Fernbed. <input type="checkbox"/>
16	ERROR DISP SET	ERROR DISP	Fehler-Anzeige aktiv <input checked="" type="checkbox"/>
		NO ERROR DISP	keine Fehler-Anzeige <input type="checkbox"/>
17	POSITION	FIX (1 OF 4)	stoppt gemäß Anzeige <input checked="" type="checkbox"/>
		IN MOTION	stoppt bei Tastendruck <input type="checkbox"/>
18	°C/°F SET	°C	Temperaturanzeige in °C <input checked="" type="checkbox"/>
		°F	Temperaturanzeige in °F <input type="checkbox"/>

FUNKTIONEN INNENGERÄT

Kanal	Funktion	Funtionseinstellung	Standard
01	Hi CEILING SET	STANDARD	Stufen Lo/Me/Hi <input checked="" type="checkbox"/>
		Hi CEILING SET 1	Stufen Me/Hi/UHi <input type="checkbox"/>
		Hi CEILING SET 2	Stufen Me/UHi <input type="checkbox"/>
02	AIR DIRECTION SET	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>
		AIR DIRECTION 1	Ausblaswinkel <input type="checkbox"/>
		AIR DIRECTION 2	siehe Technisches Handbuch <input type="checkbox"/>
		AIR DIRECTION 3	<input type="checkbox"/>
03	FILTER SIGN SET	NO DISPLAY	keine Filtermeldung <input type="checkbox"/>
		AFTER 180H	nach 180 h <input type="checkbox"/>
		AFTER 600H	nach 600 h <input checked="" type="checkbox"/>
		AFTER 1000H	nach 1000 h <input type="checkbox"/>
		AFTER 1000H STOP	nach 1000 h + Gerät stoppt <input type="checkbox"/>
04	POSITION	FIX (1 OF 4)	stoppt gemäß Anzeige <input checked="" type="checkbox"/>
		IN MOTION	stoppt bei Tastendruck <input type="checkbox"/>
05	EXTERNAL INPUT SET	LEVEL INPUT	Dauer-Signal <input checked="" type="checkbox"/>
		PULSE INPUT	Impuls-Signal <input type="checkbox"/>
06	OPERATION PERM PROHIBIT	NORMAL OPERATION	möglich (keine Verriegelung) <input checked="" type="checkbox"/>
		VALID	nicht möglich (Verriegelung aktiv) <input type="checkbox"/>
07	ROOM TEMP OFF SET	NORMAL OPERATION	keine Verschiebung <input checked="" type="checkbox"/>
		TEMP SHIFT +3°C	Verschiebung +3°C <input type="checkbox"/>
08	FAN CONTROL	LOW FAN	Stufe Lo <input type="checkbox"/>
		STOP LOW FAN	Stufe Lo / Aus wechseln <input checked="" type="checkbox"/>
09	FREEZE PREVENT TEMP	TEMP Hi	bei höherer Temperatur <input type="checkbox"/>
		TEMP Lo	bei niedriger Temperatur <input checked="" type="checkbox"/>
10	FREEZE PREVENT CONTROL	FAN CONTROL ON	Ventilator geregelt <input checked="" type="checkbox"/>
		FAN CONTROL OFF	Ventilator ungeregelt <input type="checkbox"/>
11	ELECTR DUST COLLECTOR	FAN CONTROL OFF	Ventilator ungeregelt <input checked="" type="checkbox"/>
		FAN CONTROL ON	Ventilator geregelt <input type="checkbox"/>
12	HUMIDI CONTROL	DM LINK ON	<input type="checkbox"/>
		DM LINK OFF	<input checked="" type="checkbox"/>

Temperatur-Sollwert-Begrenzung

TEMP RANGE	Hi LIMIT SET	obere Grenzwert-Einstellung	°C
	Lo LIMIT SET	untere Grenzwert-Einstellung	°C

mehrere IG an Fernbed. ja nein
mehrere Fernbed. an IG ja nein

Sachkundiger _____

Datum _____ Unterschrift _____

